

ПАСПОРТ

Шкаф для хранения приборов
НВ-800 ШПр-С





Габаритные размеры 800x460x1820

Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП с противоударной кромкой ПВХ 2 мм на фасаде.


- 2 дверцы стеклянные сверху
- 2 дверцы внизу
- 4 полоки-вкладыша
- металлические ножки 100 мм.

Правила эксплуатации :

Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Шкаф необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Боковина 1688x440 мм.	2 шт.
Дверь передняя 857x397 мм.	2 шт.
Дверь передняя (стекло) 857x397 мм.	2 шт.
Дно 800x440 мм.	1 шт.
Верх 800x440 мм.	1 шт.
Полка 768x440 мм.	1 шт.
Полка съемная 764x436.....	4 шт.
Задняя стенка ящика 859x398 мм.	4 шт.

Фурнитура	
Винт М4х10 мм.	2 шт.
Винт М4х20 мм.	4 шт.
Гвоздь стальной 2х20 мм.	42 шт.
Демпфер самоклеющийся прозрачный 10х1,5 мм.	2 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	12 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0х50.....	12 шт.
Минипетля накладная для стекла 105* slide on.....	4 шт.
Ножка мебельная, 100х30 мм, регулируемая, хром.....	4 шт.
Петля накладная 110*, с ответной планкой Н=2, WP.....	4 шт.
Полкодержатель дупло 5/5х16 мм. с пластиковым наконечником.....	16 шт.
Профиль для соединения ДВП 2000 мм. белый.....	1,67 п.м.
Ручка мебельная, дуга.....	2 шт.
Ручка мебельная, кнопка.....	2 шт.
Скоба для крепления ДВП к задней стенке.....	6 шт.
Шайба пластмассовая под М4, прозрачный.....	2 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х16.....	40 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.