

НАБОР КЮВЕТ КФК №5

Паспорт

Рекомендации по использованию и хранению

Кюветы изготовлены из материала, способного длительное время сохранять свои свойства. Для предотвращения механических повреждений рекомендуем хранить кюветы в специальных штативах или в коробках с мягкими стенками. Для предотвращения искажения результатов измерений рекомендуем промывать кюветы после использования слабым кислотным или щелочным раствором, а потом дистиллированной водой. Во время работы рекомендуем брать кюветы только за стороны с матовым покрытием.

Технические характеристики:

Настоящий паспорт удостоверяет качество и характеристики следующих кювет:

Артикул	Опт. путь, мм	Предельное отклонение, не более	Внешние размеры, ДхШхВ, мм	Внутренние размеры ДхШхВ, мм	шт.
29098	5	± 0.06 мм	10 x 24 x 37	5 x 20 x 35	3
444	10	± 0.06 мм	15 x 24 x 37	10 x 20 x 35	3
438	20	± 0.09 мм	25 x 24 x 37	20 x 20 x 35	3
443	30	± 0.09 мм	35 x 24 x 37	30 x 20 x 35	3
439	50	± 0.09 мм	55 x 24 x 37	50 x 20 x 35	3
440	100	± 0.09 мм	105 x 24 x 37	100 x 20 x 35	3
Всего кювет:					18

1. Окна кювет изготавливаются из оптического стекла К8.
2. Способ изготовления кювет (спекание) обеспечивает их устойчивость против воздействия воды, кислот, щелочей и органических растворителей.
3. Область спектра от 300 до 1100 нм.
4. Клиновидность полированных оптических окон Θ не более 8' (угловых минут).
5. Клиновидность между внутренними поверхностями полированных окон кювет не более 0,04 мм.
6. Общее отклонение от плоскостности поверхностей рабочей зоны окон кювет не превышает $N=10$, при местных отклонениях от плоскостности - не более $\Delta N=3$ (N - число интерференционных полос).
7. Класс чистоты полированных внутренней и наружной поверхностей окон не ниже $P=6$. (по ГОСТ11141-65)

Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклом.

Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок при соблюдении Потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации – 12 месяцев со дня покупки.

Штамп ОТК

Производитель:

ООО «Теолаб»:

115404, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, УЛ 6-Я РАДИАЛЬНАЯ, Д. 17, СТР. 1

По всем вопросам Вы можете обращаться на Горячую линию по телефону:

+7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80

Или по электронной почте:

service@nv-lab.ru